ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	300 mm
Ширина Протектор	85 mm
Диаметр отверстия Ось	30 mm
Длина хаба	90 mm
Ширина тела	85 mm
Твердость Протектор (A)	67 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●○○○
Шум движения	●●●●●
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	960 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	9,8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер заказа 00801896

Чертежи изделия




PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582[illegible]

Номер заказа 0801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH