

## STYLEA

5920UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Stylea                          |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg                           |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg                          |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                           |
| Загальна висота                    | 68 mm                           |
| Загальна ширина                    | 46 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,0814 kg                       |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла           | Поліамід                               |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 65 mm                                  |
| Протектор               | 7 mm                                   |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                    |
| Ви́ла Форма         | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 53 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 106 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 27 mm                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# STYLEA

5920UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

