INFORMACIJE O PROIZVODU

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Mono
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	30 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	60 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	72 mm
Ukupna težina	0.78 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	polipropilen
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Svetlo siva (RAL7035)
ofset	25 mm
okretni radijus	71.8 mm
Otpor okretanju	143.6 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	18 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	85 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

