

ZETA

4688ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	320 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	164 mm
Largeur totale	117 mm
Poids global	1.81 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Tread profile	convexe
Tread hardness	souple
Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	117 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ZETA

4688ITP125P63 soft cv

EAN 4031582337549

Numéro de commande 00838073

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

