

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	310 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	150 mm
Largura geral	131 mm
Peso geral	7,01 kg

SUPORTE

Offset	30 mm
Raio giratório	91 mm
Interferência giratória	182 mm
Diâmetro do dome	104 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	112 mm
Largura da placa	112 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	92 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Número de encomenda 00800113

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

