



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	130 kg
Tracidad de carga estàtica	260 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	143 mm
Àmplia general	82 mm
Pes total	0,873 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Support Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	129 mm
Sterferencia de giro	258 mm
Dome Dictel	52 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

DIBUIXOS TÈCNICS

