

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Bestelnummer 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,198 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	34,9 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Bestelnummer 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

