

LINEA

5941UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352870



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	130 kg
Statický Nosnost	260 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	145 mm
Celková šířka	82 mm
Celková hmotnost	1,07 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	40 mm
Radius otočení	129 mm
Otočné rušení	258 mm
Průměr otočné kamery	52 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	22 mm
Délka Matice	40 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA

5941UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

