

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 safety OH150

EAN 4031582412659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea clinic                              |
| Type                         | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem       |
| Standaard                    | vergelijkbare EN12531-Ziekenhuisbedwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 150 kg                                    |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 150 kg                                    |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                       |
| Roestvrij                    | Ja                                        |
| Statisch Draagvermogen       | 300 kg                                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                                    |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                     |
| Totale hoogte                | 150 mm                                    |
| Totale breedte               | 71 mm                                     |
| Totaal gewicht               | 0,95 kg                                   |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd      |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide           |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Offset                     | 40 mm               |
| Zwenk radius               | 102,5 mm            |
| Uitzwenking                | 205 mm              |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lager                         | Precisiekogellager, roestvrij |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## BEVESTIGING

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie                                                    |
| Diameter Bout    | 32 mm                                                                                                     |
| Lengte Bout      | 50 mm                                                                                                     |
| Tip              | Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht. |

Duitse  
OntwerpersClubIF Design  
AwardInterzum  
Award

# LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S27 safety OH150

EAN 4031582412659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen



Duitse  
OntwerpersClub



product  
design  
award

IF Design  
Award



Interzum  
Award