


OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827
Broj porudžbine 00800999

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	6000 kg
Nosivost na 6 km/h	4000 kg
Statički Nosivost	9000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	415 mm
Ukupna širina	272 mm
Ukupna težina	66,914 kg

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
štيتnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	300 mm
Širina omotac	80 mm
Širina tela	80 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	Transparentni premaz
ofset	80 mm
okretni radijus	248 mm
Otpor okretanju	496 mm
	✓
Prečnik kupole	250 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	270 mm
Širina ploče	250 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	210 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	230 mm
Prečnik otvora ploče	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827
Broj porudžbine 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

