

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Номер замовлення 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , важкий |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 80 mm |
| Протектор | 74 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 20 mm |
| Довжина хаба | 80 mm |
| Ширина тіла | 74 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6204ZV |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху | ● ● ○ ○ ○ |
| Атриація | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Duratech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 700 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 560 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 0,449 kg |

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Номер замовлення 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

