

# NOVATECH

ETP 075X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318494

Pasūtījuma numurs 00806197



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	550 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	440 kg
Statiskā kravnēsība	1100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,827 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	62 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	62 mm
Korpusa platums	62 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204

# NOVATECH

ETP 075X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318494

Pasūtījuma numurs 00806197



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

