

# ZETA REVERSE

468STOP160P63

EAN 4031582398441  
Objednávací číslo 00860853

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Název produktu              | Zeta reverse                              |
| Typ                         | Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení              |
| Nosnost 4 km/h              | 800 kg                                    |
| Nosnost 6 km/h              | 640 kg                                    |
| Statická Nosnost            | 1600 kg                                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                                    |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                     |
| Celková výška               | 200 mm                                    |
| Stavební výška              | 96 mm                                     |
| Celková hmotnost            | 3,285 kg                                  |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, těžký          |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 160 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materiál        | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 55 mm                                      |
| Poloměr otáčení | 135 mm                                     |
| Průměr otáčení  | 270 mm                                     |
| Poloměr otáčení | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468STOP160P63

EAN 4031582398441  
Objednáací číslo 00860853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

