

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Objednáací číslo 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,272 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	48,4 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Objednací číslo 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

