

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Objednávací číslo 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	48,4 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,272 kg

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Objednáací číslo 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

