

# PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Número de comanda 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Polipropilè
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	400 mm
Banda de rodadura ample	100 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	74 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	55 Shore A

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech air
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Pes total	2,23 kg

# PURETECH AIR

PQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Número de comanda 00031051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

