

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	120 mm
Àmplia general	98 mm
Pes total	1,75 kg

## SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	53 mm
Scio de giro	90,5 mm
Sterferencia de giro	181 mm
Dome Dictel	98 mm

## RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

## FITACIÓ

Placa llarga	95 mm
Placa ampla	95 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	70 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	70 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Número de comanda 00062070  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

