

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	120 mm
Àmplia general	98 mm
Pes total	1,75 kg

SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	53 mm
Scio de giro	90,5 mm
Sterferencia de giro	181 mm
Dome Dictel	98 mm

RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

FITACIÓ

Placa llarga	95 mm
Placa ampla	95 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	70 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	70 mm
Placa de diàmetre	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Número de comanda 00062070

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

