INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea clinic
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	155 mm
Ancho total	71 mm
Peso total	1.06 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	47.5 mm
Radio de giro	122.5 mm
Interferencia de giro	254 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	42 mm
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

Club Diseñador Deutscher

IF Premio Diseño

Premio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto





Club Diseñador Deutscher

IF Premio Diseño

Premio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH