

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Rendelési szám 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	440 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	175 mm
Teljes szélesség	128 mm
Összsúly	10,68 kg

### KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm

### VÁZ

Ellensúlyoz	33 mm
Körbeforgás	100 mm
Körbeforgás	200 mm
Kupola átmérője	130 mm

### SZERELVÉNY

Talplemez hossza	145 mm
Talplemez szélessége	145 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	120 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Rendelési szám 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

