

# ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Rendelési szám 00030691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	75 kg
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	128 mm
Teljes szélesség	75 mm
Összsúly	1,022 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Siklócsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	123 mm
Körbeforgás	246 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

# ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593  
Rendelési szám 00030691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

