

# KAPPA LOAD

9650TOP200P63 CL67

EAN 4031582314403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Kappa load        |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 1200 kg           |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 1000 kg           |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 2000 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -30 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C             |
| 총높이            | 245 mm            |
| 전체 너비          | 110 mm            |
| 전체 체중          | 5.06 kg           |

## 하우징

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 주택 자재              | 주철 또는 단조철, 무거움      |
| Fork 외형            | 다양한 강화              |
| 스위블 베어링            | 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 |
| 색상                 | 파란색 부동태화            |
| 오프셋                | 59 mm               |
| 회전 반경              | 160 mm              |
| 회전 간섭              | 320 mm              |
| Lubrication nipple | 1                   |
| 돔 직경               | 111 mm              |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 차축         | 너트로 고정     |
| 휠 색상       | 내추럴 화이트    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 200 mm     |
| 트레드 폭      | 50 mm      |
| 차체 너비      | 50 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 135 mm    |
| 플레이트 너비        | 110 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 75 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

# KAPPA LOAD

9650TOP200P63 CL67

EAN 4031582314403

주문 번호 00801737

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

