

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

Número de encomenda 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidade de carga estática	400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	235 mm
Largura geral	96 mm
Peso geral	2,615 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

SUPOORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	55 mm
Raio giratório	155 mm
Interferência giratória	310 mm
Diâmetro do dome	96 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

Número de encomenda 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

