




A imagem pode diferir do produto original

#### RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Aço, ferro                       |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Fundido             |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda                | Amarelo mel (RAL1005)            |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 80 mm                            |
| Largura do Piso            | 70 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                            |
| Comprimento do cubo        | 70 mm                            |
| Largura do corpo           | 70 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |
| Tipo de rolamento          | 6204                             |

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Novatech                             |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 700 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 560 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 1400 kg                              |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 1,092 kg                             |

# NOVATECH

ETP 080X70-Ø20 HL70

EAN 4031582318623

Número de encomenda 00801021

## DESENHOS TÉCNICOS

