

# COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	54 mm
전체 체중	0.086 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	45 mm
트레드 폭	18 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 1회
오프셋	22 mm
회전 반경	44.5 mm
회전 간섭	89 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	55 mm
플레이트 너비	39 mm
플레이트 홀 길이(최대)	43 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	27 mm
플레이트 구멍 직경	6.2 mm

# COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

