PRODUKTINFORMATION

INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Integral twin load
Type	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	EN12531 - Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	250 kg
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	750 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	193 mm
Samlet bredde	74 mm
Samlet vægt	2,22 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	45 mm
Udfaldsradius	124,5 mm
Udfaldsdiameter	249 mm
Dome-diameter	70 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Grå hvid (RAL9002)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	51 mm
Bolt trådens position	7 mm
Bolt	2

German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH