PRODUCTINFORMATIE

LUMINA

5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	71,5 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,1 kg
Gezichtstype	Vliegtuig

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Offset	20 mm
Zwenk radius	66,5 mm
Draaicirkel	133 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	10 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	90 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545

Bestelnummer 00078991

Producttekeningen





Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH