

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit | Footmaster |
| Type | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 500 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 500 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 90 °C |
| Hauteur | 102 mm |
| Largeur totale | 86 mm |
| Poids | 2 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|---------|
| Couleur de la chape | Blanc |
| Déport | 46 mm |
| Rayon d'encombrement | 77,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre du dôme | 86 mm |

ROUE

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Roulement | Roulements rouleaux, amortis |
| Couleur de la roue | Noir |
| Diamètre | 63 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Largeur du corps de roue | 30 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 12 mm |
|--------------------------|-------|

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Numéro de commande 00062079
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

