

# COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Compacta         |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 70 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 140 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C            |
| 총높이            | 86 mm            |
| 전체 너비          | 24 mm            |
| 전체 체중          | 0.03 kg          |

## 하우징

|         |            |
|---------|------------|
| 주택 자재   | 스틸 시트, 라이트 |
| Fork 외형 | 다양한        |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 1회   |
| 색상      | 파란색 부동태화   |
| 오프셋     | 23 mm      |
| 회전 반경   | 82 mm      |
| 회전 간섭   | 164 mm     |
| 돔 직경    | 24.5 mm    |
| 나사산 직경  | 0 mm       |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌               |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무              |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 휠 색상       | 실버 그레이(RAL7001)      |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 25 mm                |
| 트레드 폭      | 15 mm                |
| 차체 너비      | 15 mm                |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A           |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 35 mm     |
| 플레이트 너비        | 30 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 23 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 28 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 4.2 mm    |
| 스템 길이          | 15 mm     |

# COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

