INFORMACIJE O PROIZVODU

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron twin
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	2500 kg
Nosivost na 6 km/h	2000 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	3750 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	275 mm
Ukupna širina	154 mm
Ukupna težina	15.77 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
Boja	Transparentni premaz
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	160 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Broj porudžbine 00801882

Crteži proizvoda







© Copyright 2026 TENTE International GmbH