

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	115 mm
Largura geral	90 mm
Peso geral	3,06 kg

RODA

Material do piso da roda	Duplo flangeado com faixas
Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	23 mm
Largura do corpo	23 mm

SUPORTE

Offset	35 mm
Raio giratório	75 mm
Interferência giratória	150 mm
Diâmetro do dome	72 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	100 mm
Largura da placa	100 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	78 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	64 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	78 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	64 mm
Diâmetro do furo da placa	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

