

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Номер на поръчката 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech silent
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,304 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер, намокрен
Цвят на Колело	Естествено бяло
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	8,4 mm
Дължина на центъра	45 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

DURATECH SILENT

УОТ 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Номер на поръчката 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

