

## ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Numéro de commande 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue         | Aluminium                                     |
| Bandage               | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision               |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                                |
| Diamètre              | 125 mm                                        |
| Largeur du bandage    | 50 mm                                         |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm                                         |
| Longueur de moyeu     | 60 mm                                         |
| Dureté du bandage (A) | 68 Shore A                                    |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type de boîtier                 | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 240 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 600 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Poids                           | 0,844 kg                          |

# ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Numéro de commande 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

