

GALEA

5077PIP125P30-12

EAN 4031582354157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	162 mm
总重量	0.6 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
	柔软
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	75 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
转向干涉	205 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	12 mm

技术图纸

