

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Numéro de commande 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	48,5 mm
Largeur totale	20 mm
Poids	0,063 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	45 mm
Largeur du bandage	18 mm
Largeur du corps de roue	18 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	20 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	24 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	54 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	54 mm
Diamètre des trous de la platine	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Numéro de commande 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

