产品信息

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Basetech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	400 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.2 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
胎面硬度 （D）	65 肖氏 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH