

# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech silent
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

## KOLO

Materiál středu	Tlumení, hybridní materiál
Materiál běhounu	Polyamid
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

