ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila twin
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	75 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	150 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	57 mm
Общо тегло	0.24 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	77 mm
Интерференция при завъртане	155 mm
Диаметър на купол	53 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806

Номер на поръчката 00031646

Чертежи на продукта



