

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606  
 订单号 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Glide
外壳类型	定制解决方案
3 km/h的载重	30 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	33 mm
总宽度	50 mm
总重量	0.055 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

## 支架

材料	聚丙烯
支架形状	直型
旋转轴承	阀杆旋转
圆顶直径	38 mm
套环直径	50 mm

## 固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm

产品信息

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606  
订单号 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

