

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 700 kg

Statická Nosnost 1400 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 1,004 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	70 mm
Průměr otvoru pro Šroub	17 mm
Délka náboje	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ ložiska	6303
Typ těsnění	B
Vhodné pro	jungheinrich_mic

TECHNICKÉ VÝKRESY

