

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	2160 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	4320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	305 mm
Общий вес	16,68 kg

## КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Lubrication nipple	1

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	175 mm
Ширина пластины	140 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	140 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Номер заказа 00802704  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

