

# ALPHA

3478UER125P63

EAN 4031582306897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●●

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 250 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 500 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 161 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,253 kg                          |

## ROATĂ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Material pentru corp           | Poliamidă                              |
|                                | moale                                  |
| Material al benzii de rulare   | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr                          | Rulment cu role                        |
| Axă                            | Înșurubat cu piuliță                   |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet            |
| Diametru                       | 125 mm                                 |
| Benză de rulare                | 40 mm                                  |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 64 Pe malul A                          |

## FURCA

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Material   | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg                |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 115 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 105 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA


3478UER125P63

EAN 4031582306897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE



8478UAD125 P63

