

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numéro de commande 00001313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE


Tread hardness	souple
Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	810 kg
Capacité de charge à 6 km/h	675 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1350 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	7.92 kg




PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numéro de commande 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.