

DELTA

3642UOP200P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337860

Numéro de commande 00833699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Delta
Type	Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Statique Capacité de charge	1200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	250 mm
Largeur totale	94 mm
Poids global	3,283 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Diamètre du dôme	94 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

DELTA

3642UOP200P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337860

Numéro de commande 00833699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

