



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	120 mm
Largeur du corps de roue	100 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	3120 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2600 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	5200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	18.81 kg




NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numéro de commande 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.