

ALPHA

3470UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582304275

Номер замовлення 00039099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	200 kg
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	155 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	0,868 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	102,5 mm
Поворотне з'єднання	205 mm
Діаметр ковпачка	75 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	105 mm
Ширина тарілки	80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA

3470UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582304275


Номер замовлення 00039099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

