

## MAXTECH

UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide             |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli     |
| Colore Ruota                | Grigio blu (RAL7031)   |
| Parafili                    | Senza parafili         |
| Diametro                    | 125 mm                 |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                  |
| Asse diametro del foro      | 12 mm                  |
| Lunghezza mozzo             | 44,4 mm                |
| Larghezza corpo             | 32 mm                  |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A             |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D             |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Maxtech                             |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 200 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 400 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Peso complessivo                    | 0,27 kg                             |

# MAXTECH

UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numero d'ordine 00007012

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

