

INTEGRAL

2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582340921

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Émission de CO ₂ (portée 3)	6.36
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	183 mm
Largeur totale	62 mm
Poids	1.02 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	62 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	4



