

LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 LOAD 9011

EAN 4031582421620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea load
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	50 mm
Общая ширина	47,5 mm
Общий вес	0,092 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	13 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm
Диаметр купола	23 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	8 mm



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



Награда за
Дизайн IF

LINEA LOAD



5945UAP050L51-8 LOAD 9011

EAN 4031582421620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



Награда за
Дизайн IF