ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# AGILA CARE

## 2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila care |
| Тип | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 80 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 160 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 138 mm |
| Загальна вага | 0,8 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 38 mm |
| Радіус повороту | 88 mm |
| Поворотне з’єднання | 176 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен, електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук, електричний |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 96 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH